

Garant**Hi5 Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten POMX, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 52/4mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 213110 52/4 |
| GTIN | 4045197718488 |
| Artikelklasse | 210 |

Beschreibung**Beschreibung:**

Leistungsstarker und weichschneidender Hochvorschubfräser.
Besonders laufruhig durch ungleiche Zahnteilung.
Auch einsetzbar zum Semischlichten.
Kosteneffizienz durch 5-schneidige Wendeplatte.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 5,7** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 20IP** verwenden.

Technische Beschreibung

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Schneiden-Ø D _c | 52 mm |
| Gesamtlänge L _{ges} | 40 mm |
| Wendeplattenschrauben-Set | 219889 (20IP; 5,7 Nm) |
| passende Wendeschneidplatte | POMX 10T5.. |
| Aufnahmebohrungs-Ø | 22 mm |

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$ | 2,2 mm |
| $\varnothing D_3$ | 32,6 mm |
| Anzahl Schneiden Z | 4 |
| Serie | Hi5 |
| Einstellwinkel κ | 90 Grad |
| Schaftausführung | mit Bohrung |
| Teilung der Schneiden | ungleich |
| Innenkühlung | ja |
| Werkzeugaustausch | PowerCard |
| Produktart | Planfräser |

Zubehör

| | |
|--|-------------|
| Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 5,7 N·m | 211750 5,7 |
| Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig | 219889 |
| PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 20IP | 674252 20IP |