

Garant
Nutenstoßhalter für Nutenstoßapparate Schaft EWS + Benz, ab Nutbreite m: 6mm

Bestelldaten

Bestellnummer	290351 6
GTIN	4062406099527
Artikelklasse	29K

Beschreibung
Achtung:

Mindestvorbohr-Ø immer entsprechend der Nutbreite verwenden (z. B. für Nutbreite 14 mm = Mindestvorbohr-Ø 38,22 mm.)

Hinweis:

- **Einzelne Haltergrößen sind für verschiedene Nutbreiten geeignet. In diesen Fällen nach Möglichkeit immer die optimale Kombination von Halter und Schneideinsatz (identische Größe) für maximale Stabilität verwenden.**
- **Bei Drehmaschinen ohne Y-Achse verwenden Sie die Exzenterhülse Nr. 290391– 290393 zur exakten Einstellung der Y-Koordinate.**
- **Bei Bearbeitungszentren verwenden Sie zur Prüfung der Spindelorientierung die Ausrichthilfe Nr. 290397 und eine Messuhr.**

Technische Beschreibung

geeignet für Nutbreite m	6; 8 mm
Nutzlänge L ₁	37 mm
Mittenversatz L ₃	9 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	17,49 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	17,85 mm
Schraube	290399 2

Schaft-Ø	16 mm
Schneidenträger-Ø D ₁	16 mm
Innenkühlung	nein
Schaftlänge L _s	30 mm
Schaft	EWS + Benz
Produktart	Nuten- und Profilstoßwerkzeug