

**Garant**
**Nutenstoßhalter kurz Ø DS 20 mm, ab Nutbreite m: 4mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	290359 4
GTIN	4062406099442
Artikelklasse	29K

**Beschreibung**
**Achtung:**

Mindestvorbohr-Ø immer entsprechend der Nutbreite verwenden (z. B. für Nutbreite 14 mm = Mindestvorbohr-Ø 38,22 mm.)

**Hinweis:**

- **Einzelne Haltergrößen sind für verschiedene Nutbreiten geeignet. In diesen Fällen nach Möglichkeit immer die optimale Kombination von Halter und Schneideinsatz (identische Größe) für maximale Stabilität verwenden.**
- **Bei Drehmaschinen ohne Y-Achse verwenden Sie die Exzenterhülse Nr. 290391– 290393 zur exakten Einstellung der Y-Koordinate.**
- **Bei Bearbeitungszentren verwenden Sie zur Prüfung der Spindelorientierung die Ausrichthilfe Nr. 290397 und eine Messuhr.**

**Technische Beschreibung**

Mittenversatz $L_3$	5,35 mm
Schaft-Ø	20 mm
Schraube	290399 1
geeignet für Nutbreite m	4; 5 mm
Nutzlänge $L_1$	28 mm
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	10,71 mm
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	10,91 mm
Schneidenträger-Ø $D_1$	10 mm

Innenkühlung	ja
Schaftlänge L <sub>s</sub>	50 mm
Schaft	Kombischaft
Produktart	Nuten- und Profilstoßwerkzeug