



## Nutenstein vergütet, Nutenbreite D: 17mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	313505 17
GTIN	2050001929662
Artikelklasse	33T

### Beschreibung

**Ausführung:**

Präzisionsgeschliffen und vergütet.

**Passend für:**

Alle **gängigen Kraftspannfutter** der **Fabrikate** Schunk, Forkardt, Röhm und SMW (mit Spitzverzahnung).

**Passend für:**

Forkardt: NH 160-200, NHF 160-200

Schunk: TH/THF 165-210, HSL 165-210

SMW: HFKS 160-200, HFK 160-200

**Lieferumfang:**

Inklusive Zylinderschrauben DIN 912 – 12.9!

**Hinweis:**

Weitere Nutensteine ab Werk lieferbar.

### Technische Beschreibung

Höhe H	23 mm
Nutenbreite D	17 mm

maximales Anzugsdrehmoment	70 Nm
Gewinde G	M12
Stufenhöhe h	9 mm
Produktart	Nutenstein