



Spannhaken geschliffen M12, Typ: 7



Bestelldaten

Bestellnummer	370073 7
GTIN	2050001962003
Artikelklasse	37K

Beschreibung

Verwendung:

Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.
Für höhere Spannkraft und mehr Stabilität.

Technische Beschreibung

maximales Drehmoment	58,8 Nm
Typ	7
Höhe H ₂	27 mm
H ₁	39 mm
Länge l	40 mm
F _{max.}	22,6 kN
Ø D _{h7}	25 mm
Produktart	Spannhaken

