



Nutenstein vergütet, Nutenbreite D: 25,5mm



Bestelldaten

Bestellnummer	313605 25,5
GTIN	2050001929679
Artikelklasse	33T

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionsgeschliffen und vergütet.

Passend für:

Alle **gängigen Kraftspannfutter** der **Fabrikate** Schunk, Forkardt, Röhm und SMW (mit Spitzverzahnung).

Passend für:

Forkardt: NH 400-500; NHF 400-500

Schunk: TH/THF 380-500, HSL 400

SMW: HFKS 400, HFK 400-500

Lieferumfang:

Inklusive Zylinderschrauben DIN 912 – 12.9!

Hinweis:

Weitere Nutensteine ab Werk lieferbar.

Technische Beschreibung

maximales Anzugsdrehmoment	220 Nm
Höhe H	29 mm

Nutenbreite D	25,5 mm
Gewinde G	M20
Stufenhöhe h	11 mm
Produktart	Nutenstein