

Garant**Magazinwagen, Anzahl Klarsichtboxen: 63****Bestelldaten**

Bestellnummer	918610 63
GTIN	4062406098124
Artikelklasse	91P

Beschreibung**Ausführung:**

Rahmen aus 4-kant-Stahlrohr 60×40×2 mm. Aufbau aus Stahlblech mit einer schwarzen ABS-Kunststoffablage. **4 Lenkrollen** (2 mit Feststellbremse, **125 mm-Ø**) mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, rollengelagerte Naben und 2 Schiebegriffe aus Haptoprene® sorgen für einen guten Stand und ein sicheres Handling im Werkstattbereich. **Klarsichtboxen** in 4 Größen aus transparentem **ABS-Kunststoff** zur staubsicheren Lagerung. Entnahme des Lagergutes durch Kippen der Klarsichtbox. Für Montagezwecke können Boxen entnommen und aufeinander gestapelt werden.

Verwendung:

Zur Lagerung / Bereitstellung von Schüttgut und Kleinteilen.

Bestückung:

Klarsichtboxen für Vorderseite: 18 St. 80×63×70 mm;

15 St. 100×97×108 mm;

4 St. 128×128×133 mm;

3 St. 175×140×160 mm

Klarsichtboxen für Rückseite: 20 St. 128×128×133 mm;

3 St. 175×140×160 mm

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet.**

Technische Beschreibung

Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Anzahl Lenkrollen ohne Feststellbremse	2
Breite ohne Griff	680 mm
maximale Tragfähigkeit	250 kg
Tiefe	600 mm
Höhe	1520 mm
Material Rollen	spurloser Polyurethan-Laufbelag
Breite	880 mm
Gewicht	77 kg
Rad-Ø	125 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1,5 mm
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Magazinwagen

Zubehör

Schiebegriff Farbe BLUE	920135 BLUE
Schiebegriff Farbe BLACK	920135 BLACK