



## Spannhaken geschliffen M12, Typ: 9



### Bestelldaten

Bestellnummer	370073 9
GTIN	2050001962027
Artikelklasse	37K

### Beschreibung

#### Verwendung:

Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.  
Für höhere Spannkraft und mehr Stabilität.

### Technische Beschreibung

Typ	9
Höhe $H_2$	29 mm
Länge 1	60 mm
$H_1$	39 mm
maximales Drehmoment	45,1 Nm
$F_{max.}$	15,2 kN
$\varnothing D_{h7}$	25 mm
Produktart	Spannhaken

