



## Spannhaken geschliffen M12, Typ: 8



### Bestelldaten

Bestellnummer	370073 8
GTIN	2050001962010
Artikelklasse	37K

### Beschreibung

#### Verwendung:

Zum platzsparenden Spannen von Werkstücken.  
Für höhere Spannkraft und mehr Stabilität.

### Technische Beschreibung

maximales Drehmoment	49 Nm
Länge 1	50 mm
Höhe H <sub>2</sub>	29 mm
Typ	8
H <sub>1</sub>	39 mm
F <sub>max.</sub>	18,5 kN
Ø D <sub>h7</sub>	25 mm
Produktart	Spannhaken

