



## Hochleistungs-Schneidöl mineralölfrei UV 80, Inhalt: 0,25l



### Bestelldaten

Bestellnummer	084205 0,25
GTIN	2050001770301
Artikelklasse	08J

### Beschreibung

#### Ausführung:

Auftrag mittels Schmierpinsel, Spraydose, Spritzflasche oder Schmiervorrichtung.  
Schneidöl für höchste Ansprüche, mit Wasser abwaschbar, Viskosität je nach Anwendung mit Wasser einstellbar.

#### Verwendung:

Universell zum **Zerspanen** (Fräsen, Drehen, Bohren, Gewindeschneiden, Reiben, Räumen, Sägen) sowie zum **Umformen** geeignet. Unbedingt erforderlich bei der Bearbeitung **schwer zerspanbarer Werkstoffe**, wie rost- und hitzebeständige Stähle, Nickellegierungen, Titan und ähnlichem. Ideal für **Buntmetalle**.

**Auch für Minimalmengenschmierung**, da mineralölfrei.

### Technische Beschreibung

Selbstentzündungstemperatur	325 °C
Ausführung	Spritzflasche
Farbe	gelblich
Kinematische Viskosität	57 mm <sup>2</sup> /s

Flammpunkt	> 180 °C
Lagertemperatur	5 - 40 °C
Form	flüssig
Inhalt	0,25 l
Produktart	Schneidöl / Schleiföl