

Schneidkopf, rechts, System / Plattengröße: DM/16S



Bestelldaten

Bestellnummer	260916 DM/16S
GTIN	4251414902718
Artikelklasse	29D

Beschreibung

Ausführung:

Auswechselbare Schneidköpfe für **schwingungsdämpfende Grundkörper**. Schmale Ausführung.

Verwendung:

Schwingungsdämpfende Wirkung bis zu einer Auskrägung von maximal **14xD**.

Innenkühlung: ja

System: DM

ISO-Code-Wechselschneidkopf: STUCR/L 16

passende Wendeschneidplatte: TC ..16T3..

passende Grundkörper: 264910 – 264922

Mindestvorbohr-Ø D_{min} : 22 mm

Mittenversatz: 22 mm

Gesamtlänge: 32 mm

Technische Beschreibung

Gesamtlänge	32 mm
Plattengröße	16S mm
passende Grundkörper	264910 – 264922

passende Wendeschneidplatte	TC ..16T3..
Serie	Schneidkopf
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	22 mm
Mittenversatz	22 mm
ISO-Code-Wechselschneidkopf	STUCR/L 16
System	DM
Wendeplattenschraube	269023 3
Schaft-Ø	40 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Längsdrehen innen

Zubehör

Spannschraube	269432
Spannschraube	269433
Klinge für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500