

Garant**Einstechplatte neutral, HB9035, Stechbreite w: 4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	275000 4
GTIN	4062406098322
Artikelklasse	21H

Beschreibung**Ausführung:**

Mit geschliffenen Flanken.

Verwendung:

Für kleine Einstich-Ø in Verbindung mit Schneidenträger Nr. 274010 – 274026.

Passend für:

Schneidenträger Nr. 274010 – 274026.

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Beschichtung	TiCN
Eckenradius	0,2 mm
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm ²	0,09 mm/U
Stechbreite w	4 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HB9035
Anzahl Wechsel/Schneiden	1

Wendeschneidplattenprofil	neutral
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	140 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	120 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	100 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	50 m/min	P
GG(G)	bedingt geeignet	80 m/min	K
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	geeignet		
unterbrochen	geeignet		
nass maximal	geeignet		