

Garant
**Schlichtfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten CPHX, Ø D / Anzahl
Schneiden Z: 25/5mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	212534 25/5
GTIN	4062406098711
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ausführung:

Präzisions-Schlichtfräser zur **äußerst effizienten Vorschlicht- und Schlichtbearbeitung**. Aufgrund einer überarbeiteten Wiper-Geometrie für **hervorragende Oberflächengüten** in **Schleifqualität** geeignet. **Extreme Zeiteinsparung** aufgrund eines **großen Zeilensprunges** und **hohen Zahnvorschubes** möglich.

Verwendung:

Typisches Werkzeug im Gesenk- und Formenbau.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,0** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 7IP**.

Technische Beschreibung

Ø D ₂	21 mm
passende Wendeschneidplatte	CPHX 0602..
Aufnahmegewinde M	M12
Ø D ₁ h6	12,5 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219799 3 (7IP; 1,0 Nm)
Gesamtlänge L _{ges}	35 mm
Schneiden-Ø D _c	25 mm

Anzahl Schneiden Z	5
Innenkühlung	ja
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	2,5 mm
Schaftausführung	mit Gewinde
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Eckfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser