

Garant**Flächenspannfutter Form ADB mit Kühlkanalbohrung, BT 50 A = 100, Spann-
Ø D1: 8mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 302655 8 |
| GTIN | 4062406100155 |
| Artikelklasse | 31A |

Beschreibung**Ausführung:**

Alle Schäfte hart überdreht (Laufruhe). Wuchtgüte G2,5 / 25000 min⁻¹. **Mit verschleißbaren Kühlkanalbohrungen.**

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308802, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Außen-Ø D | 28 mm |
| Auskraglänge A-Maß | 100 mm |
| Spann-Ø D ₁ | 8 mm |
| Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 8 |
| Aufnahme | BT 50 A = 100 |
| Norm | DIN 6359 |
| Aufnahme-Norm | ISO 7388-2 |
| Aufnahme-Norm | JIS B6339 |

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Form | ADB |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min ⁻¹ |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 μm |
| Zerspanungsstrategie | HPC |
| Produktart | Flächenspannfutter |

Zubehör

| | |
|---|-----------|
| Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 50 | 308760 50 |
| Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 50 | 308765 50 |
| Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 50 | 308785 50 |
| Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 50 | 308795 50 |
| Spannschlüssel für AnzugsbolzenISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 50 | 308830 50 |
| Spannschlüssel für AnzugsbolzenDIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 50 | 308820 50 |
| Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 50 | 308790 50 |
| Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 8 mm | 309900 8 |