

Garant
**Schlichtfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten CPHX, Ø D / Anzahl
Schneiden Z: 25/3mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	212538 25/3
GTIN	4062406098766
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ausführung:

Präzisions-Schlichtfräser zur **äußerst effizienten Vorschlicht- und Schlichtbearbeitung**. Aufgrund einer überarbeiteten Wiper-Geometrie für **hervorragende Oberflächengüten** in **Schleifqualität** geeignet. **Extreme Zeiteinsparung** aufgrund eines **großen Zeilensprunges** und **hohen Zahnvorschubes** möglich.

Verwendung:

Typisches Werkzeug im Gesenk- und Formenbau.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,8** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP**.

Technische Beschreibung

Innenkühlung	ja
Schneiden-Ø D _c	25 mm
Ø D ₁ h6	12,5 mm
Aufnahmegewinde M	M12
passende Wendeschneidplatte	CPHX 09T3..
Gesamtlänge L _{ges}	35 mm
Anzahl Schneiden Z	3

Wendeplattenschrauben-Set	219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	3 mm
$\varnothing D_2$	21 mm
Schaftausführung	mit Gewinde
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Eckfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Teilung der Schneiden	ungleich
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser