

**Garant**
**Nutenstoßhalter kurz Ø DS 16 mm, ab Nutbreite m: 6mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	290357 6
GTIN	4062406099305
Artikelklasse	29K

**Beschreibung**
**Achtung:**

Mindestvorbohr-Ø immer entsprechend der Nutbreite verwenden (z. B. für Nutbreite 14 mm = Mindestvorbohr-Ø 38,22 mm.)

**Hinweis:**

- **Einzelne Haltergrößen sind für verschiedene Nutbreiten geeignet. In diesen Fällen nach Möglichkeit immer die optimale Kombination von Halter und Schneideinsatz (identische Größe) für maximale Stabilität verwenden.**
- **Bei Drehmaschinen ohne Y-Achse verwenden Sie die Exzenterhülse Nr. 290391– 290393 zur exakten Einstellung der Y-Koordinate.**
- **Bei Bearbeitungszentren verwenden Sie zur Prüfung der Spindelorientierung die Ausrichthilfe Nr. 290397 und eine Messuhr.**

**Technische Beschreibung**

Schaft-Ø	16 mm
Schraube	290399 2
Mittenversatz L <sub>3</sub>	9 mm
geeignet für Nutbreite m	6; 8 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	17,49 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	17,85 mm
Nutlänge L <sub>1</sub>	39 mm
Schneidenträger-Ø D <sub>1</sub>	16 mm

Innenkühlung	ja
Schaftlänge L <sub>s</sub>	40 mm
Schaft	Kombischaft
Produktart	Nuten- und Profilstoßwerkzeug