

**Garant**
**Nutenstoßhalter für Nutenstoßapparate Schaft WTO, ab Nutbreite m: 3mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	290352 3
GTIN	4062406099565
Artikelklasse	29K

**Beschreibung**
**Achtung:**

Mindestvorbohr-Ø immer entsprechend der Nutbreite verwenden (z. B. für Nutbreite 14 mm = Mindestvorbohr-Ø 38,22 mm.)

**Hinweis:**

- **Einzelne Haltergrößen sind für verschiedene Nutbreiten geeignet. In diesen Fällen nach Möglichkeit immer die optimale Kombination von Halter und Schneideinsatz (identische Größe) für maximale Stabilität verwenden.**
- **Bei Drehmaschinen ohne Y-Achse verwenden Sie die Exzenterhülse Nr. 290391– 290393 zur exakten Einstellung der Y-Koordinate.**
- **Bei Bearbeitungszentren verwenden Sie zur Prüfung der Spindelorientierung die Ausrichthilfe Nr. 290397 und eine Messuhr.**

**Technische Beschreibung**

Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	8,36 mm
geeignet für Nutbreite m	3 mm
Nuttlänge $L_1$	28 mm
Schraube	290399 1

Schaft-Ø	16 mm
Mittenversatz L <sub>3</sub>	4,2 mm
Schneidenträger-Ø D <sub>1</sub>	7,8 mm
Innenkühlung	nein
Schaftlänge L <sub>s</sub>	6 mm
Schaft	WTO
Produktart	Nuten- und Profilstoßwerkzeug