

**Garant**
**Nutenstoßhalter für Nutenstoßapparate Schaft EWS + Benz, ab Nutbreite m: 8mm**

**Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 290351 8      |
| GTIN          | 4062406099534 |
| Artikelklasse | 29K           |

**Beschreibung**
**Achtung:**

Mindestvorbohr-Ø immer entsprechend der Nutbreite verwenden (z. B. für Nutbreite 14 mm = Mindestvorbohr-Ø 38,22 mm.)

**Hinweis:**

- **Einzelne Haltergrößen sind für verschiedene Nutbreiten geeignet. In diesen Fällen nach Möglichkeit immer die optimale Kombination von Halter und Schneideinsatz (identische Größe) für maximale Stabilität verwenden.**
- **Bei Drehmaschinen ohne Y-Achse verwenden Sie die Exzenterhülse Nr. 290391– 290393 zur exakten Einstellung der Y-Koordinate.**
- **Bei Bearbeitungszentren verwenden Sie zur Prüfung der Spindelorientierung die Ausrichthilfe Nr. 290397 und eine Messuhr.**

**Technische Beschreibung**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Schaft-Ø                   | 16 mm    |
| Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$ | 21,7 mm  |
| Nutzlänge $L_1$            | 37 mm    |
| Mittenversatz $L_3$        | 11 mm    |
| Schraube                   | 290399 2 |
| geeignet für Nutbreite m   | 8 mm     |

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Schneidenträger-Ø D <sub>1</sub> | 20 mm                         |
| Innenkühlung                     | nein                          |
| Schaftlänge L <sub>s</sub>       | 30 mm                         |
| Schaft                           | EWS + Benz                    |
| Produktart                       | Nuten- und Profilstoßwerkzeug |