

Garant
Kombi-Fräser-Aufsteckdorn Form ADB, BT 50 A = 100, Dorn-Ø d1: 40mm

Bestelldaten

Bestellnummer	302955 40
GTIN	4062406100568
Artikelklasse	31A

Beschreibung
Ausführung:

Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlagefläche am Bund geschliffen.

Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe). Wuchtgüte G2,5 / 25000 min⁻¹. Form ADB.

Verwendung:

Mit Passfeder für Fräser mit Längsnut, z. B. DIN 841.

Mit Mitnehmerring für Fräser mit Quernut DIN 1880 und Messerköpfe DIN 1830.

Lieferumfang:

Inklusive Passfeder, Mitnehmerring und Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308802. Spezialschlüssel Nr. 309840.

Hinweis:

Innenkühlung nur mit passender Anzugsschraube Nr. 309861 möglich.

Technische Beschreibung

passender Spezialschlüssel Nr. 309840	40
Außen-Ø D	70 mm
Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870	40
Dorn-Ø d ₁	40 mm
Auskraglänge A-Maß	100 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	40
Spann-Ø D ₁	40 mm

Aufnahme	BT 50 A = 100
Norm	DIN 6358
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 5 μm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Fräser-Aufsteckdorn