




Pendelauflage verstellbar plan, Außengewinde, Gewinde M: M20



Bestelldaten

Bestellnummer	370065 M20
GTIN	2050001961945
Artikelklasse	37K

Beschreibung

Ausführung:

Kugel aus Kugellagerstahl.

- **Körper aus Vergütungsstahl und phosphatiert.**
- **Kugel gegen Verdrehen gesichert.**

Verwendung:

Dienen als Anschlag, Auflage und Druckstück im Vorrichtungsbau.

Hinweis:

Können mit Schwenkspanner Nr. 370085 – 370086 oder Spannhaken Nr. 370073 und 370074 kombiniert werden.

Technische Beschreibung

Länge 1	27,3 mm
Außen-Ø D ₁	20 mm
Gewinde M	M20
Kragenlänge L ₂	50 mm
maximale Belastbarkeit (statisch)	90 kN
Schlüsselweite SW	30 mm
Produktart	Pendelauflage

