

**ER-Spannzangenfutter Form AD, BT 30 A = 60, für ER-Spannzangen-Größe: 25****Bestelldaten**

Bestellnummer	302747 25
GTIN	4062406101008
Artikelklasse	32A

Beschreibung**Ausführung:**

Außen- und Innenkegel geschliffen.

- **Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt. Wuchtgüte G6,3/18000 min⁻¹.**
- **Hochwertige Präzisions-Spannmutter.**

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach **DIN 6499-Form A und Form B.**

Lieferumfang:

Inklusive ER-Spannmutter.

Sonderzubehör:

ER-Spannzangen Nr. 308881 – 309434, ER-Spannschlüssel Nr. 309680– 309745 bzw. Nr. 613300.
Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Hinweis:

Passende Spannmutter Nr. 309580 bzw. 309610.

Zerspanungsstrategie: HSC

Spannbereich: 1 - 16 mm

Außen-Ø D: 42 mm

Ersatz-ER-Spannmutter: 25

ER-Spannschlüssel: 25

Technische Beschreibung

Spannbereich	1 - 16 mm
--------------	-----------

Auskraglänge A-Maß	60 mm
Ersatz-ER-Spannmutter	25
ER-Spannschlüssel	25
Außen-Ø D	42 mm
Spann-Ø D ₁	1-16 mm
Aufnahme	BT 30 A = 60
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Spannzangenfutter