

## Schneidkopf, links, System / Plattengröße: QC/11S



### Bestelldaten

Bestellnummer	260917 QC/11S
GTIN	4251414902787
Artikelklasse	29D

### Beschreibung

#### Ausführung:

Auswechselbare Schneidköpfe für **schwingungsdämpfende Grundkörper**. Schmale Ausführung.

#### Verwendung:

Schwingungsdämpfende Wirkung bis zu einer Auskrägung von maximal **14xD**.

Innenkühlung: ja

System: QC

ISO-Code-Wechselschneidkopf: STUCR/L 11

passende Wendschneidplatte: TC.. 1102..

passende Grundkörper: 264900 – 264908

Mindestvorbohr-Ø  $D_{min}$ : 22 mm

Mittenversatz: 11 mm

Gesamtlänge: 20 mm

### Technische Beschreibung

Schaft-Ø	20 mm
Plattengröße	11 mm

ISO-Code-Wechselschneidkopf	STUCR/L 11
passende Grundkörper	264900 – 264908
passende Wendeschneidplatte	TC.. 1102..
Mittenversatz	11 mm
System	QC
Gesamtlänge	20 mm
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	22 mm
Serie	Schneidkopf
Wendeplattenschraube	269022 4
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Längsdrehen innen

## Zubehör

Spannschraube	269407
Klinge für Torx®, Schaft E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500