



## Kombi-Fräser-Aufsteckdorn Form A, BT 40 kurz, Dorn-Ø d1: 27mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 302897 27     |
| GTIN          | 4062406101138 |
| Artikelklasse | 32A           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlagefläche am Bund geschliffen.

Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt. Wuchtgüte G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>. Form A.

#### Verwendung:

**Mit Passfeder** für Fräser mit Längsnut, z. B. DIN 841.

**Mit Mitnehmerring** für Fräser mit Quernut DIN 1880 und Messerköpfe DIN 1830.

#### Lieferumfang:

Inklusive Passfeder, Mitnehmerring und Fräseranzugsschraube.

#### Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308802. Spezialschlüssel Nr. 309840.

#### Hinweis:

Innenkühlung nur mit passender Anzugsschraube Nr. 309861 möglich.

### Technische Beschreibung

|   |       |
|---|-------|
| Auskraglänge A-Maß                              | 55 mm |
| Dorn-Ø d <sub>1</sub>                           | 27 mm |
| Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870                 | 27    |
| Außen-Ø D                                       | 48 mm |
| passender Spezialschlüssel Nr. 309840           | 27    |
| Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 27    |

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Spann-Ø D <sub>1</sub>   | 27 mm                             |
| Aufnahme                 | BT 40 kurz                        |
| Norm                     | DIN 6358                          |
| Aufnahme-Norm            | JIS B6339                         |
| Aufnahme-Norm            | ISO 7388-2                        |
| Form                     | A                                 |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 18000 min <sup>-1</sup> |
| Rundlaufgenauigkeit      | ≤ 5 µm                            |
| Zerspanungsstrategie     | HPC                               |
| Produktart               | Fräser-Aufsteckdorn               |

## Zubehör

|  |           |
|--|-----------|
| Spannschlüssel für Anzugsbolzen ISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40                         | 308830 40 |
| Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40        | 308801 40 |
| Spannschlüssel für Anzugsbolzen DIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40 | 308820 40 |
| Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40                         | 308806 40 |
| Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 40   | 308765 40 |
| Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 40   | 308795 40 |
| Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 40   | 308760 40 |
| Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 40   | 308790 40 |
| Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 40   | 308785 40 |
| Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40                         | 308802 40 |