

**Garant****ER-Spannzangenfutter Form AD, BT 30 A = 60, für ER-Spannzangen-Größe: 32****Bestelldaten**

Bestellnummer	302745 32
GTIN	4062406100278
Artikelklasse	31A

**Beschreibung****Ausführung:**

Außen- und Innenkegel geschliffen.

- **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!). Wuchtgüte G2,5/25000 min<sup>-1</sup>.**
- **Spannmutter feingewuchtet (G2,5/25000 min<sup>-1</sup>).**
- **Optimale Verschleißigenschaften bzw. Drehmomentübertragung durch beschichtete Präzisions-Spannmutter.**

**Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach **DIN 6499-Form A und Form B.**

**Lieferumfang:**

Inklusive ER-Spannmutter.

**Sonderzubehör:**

ER-Spannzangen Nr. 308881 – 309434, ER-Spannschlüssel Nr. 309680– 309745 bzw. Nr. 613300.  
Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

**Hinweis:**

Passende Spannmutter Nr. 309580 bzw. 309610.

Zerspanungsstrategie: HSC

Spannbereich: 2 - 20 mm

Außen-Ø D: 50 mm

Ersatz-ER-Spannmutter: 32

ER-Spannschlüssel: 32

**Technische Beschreibung**

ER-Spannschlüssel	32
Ersatz-ER-Spannmutter	32
Spannbereich	2 - 20 mm
Außen-Ø D	50 mm
für ER-Spannzangen	32
Auskräglänge A-Maß	60 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	2-20 mm
Aufnahme	BT 30 A = 60
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Form	AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Spannzangenfutter

## Zubehör

ER-Spannschlüssel für ER-Spannzangenfutter 32	309680 32
---	-----------