



## Digitaler Messschieber IP67 mit rundem Tiefenmaß, Messbereich: 150mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 412749 150    |
| GTIN          | 4062406101213 |
| Artikelklasse | 42A           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Große, kontrastreiche Digitalanzeige. Die Messflächen sind feinstgeläpft. Der Messschieber ist unempfindlich gegen Wasser und Staub. Nach 2 Stunden ohne Benutzung schaltet die Abschaltautomatik den Messschieber ab. Schlagfestes Kunststoffgehäuse.

#### Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

#### Lieferumfang:

Inklusive Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

### Technische Beschreibung

|  |               |
|--|---------------|
| Material Gehäuse                         | Kunststoff    |
| Ablesung                                 | 0,0005 Zoll   |
| Tiefenmaß vorhanden                      | ja            |
| Messbereich                              | 0 - 150 mm    |
| Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 |
| Ablesung                                 | 0,01 mm       |
| Schnabellänge                            | 40 mm         |
| Ablesung umschaltbar                     | mm / Inch     |
| Tiefenmaß                                | Ø 1,6         |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Kalibrierung                 | A1                     |
| Norm                         | ISO 13385              |
| Auto-Abschaltung             | ja                     |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1                      |
| IP-Schutzart                 | IP 67                  |
| Energieversorgung            | Batteriebetrieben      |
| Messabweichung E MPE         | $\pm 0,03$ mm          |
| Messtechnik                  | digital                |
| Werkstoff                    | Edelstahl, INOX        |
| alle Teile                   | gehärtet               |
| Verpackung                   | stabile Box            |
| Produktart                   | Universal-Messschieber |

## Dienstleistungen

|   |            |
|---|------------|
| DAkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber<br>maximaler Messbereich 200 mm | 021010 200 |
| Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber<br>maximaler Messbereich 200 mm      | 021000 200 |

## Zubehör

|  |               |
|--|---------------|
| Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032 | 081560 CR2032 |
| Schraube für Tiefenmaßhalter                   | 412236        |