



Druckluft-Geradschleifer, Typ: SMP60



Bestelldaten

Bestellnummer	079440 SMP60
GTIN	5000630
Artikelklasse	03P

Beschreibung

Ausführung:

ATA – Druckluft-Geradschleifer **mit 3 mm Spannzangen** für feine Fräs-, Schleif- und Gravierarbeiten. **Vorfilter integriert.** Turbinengetriebener Kleinschleifer mit einer **Höchstzahl von 60000 1/min.**

Technische Beschreibung

Abgabeleistung	85 W
Spannzangen-Ø	3 mm
Arbeitsgeräusch	68 dB(A)
Herstellerbezeichnung	SPM 60 R
Gewicht	0,17 kg
maximaler Luftbedarf	230 l/min
maximale Drehzahl	60000 min ⁻¹
maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s ²
Länge	140 mm
Druckluft-Anschluss	1/4 Zoll
Anschlussgewinde	BSP
Produktart	Geradschleifer

