

## Nutenstechplatte, HB7010, Stechbreite w: 1,65mm



### **Bestelldaten**

Bestellnummer	273665 1,65		
GTIN	4045197719232		
Artikelklasse	21L		

## **Beschreibung**

### Verwendung:

Mit Stechhalter für Plattenbreite 3 mm.

#### **Hinweis:**

Die Schneidenträger müssen zur Stechbreite passend nachgearbeitet werden.

# **Technische Beschreibung**

a <sub>r</sub>	1,9 mm		
für Sicherungsring nach DIN471/472	1,5 mm		
Stechbreite w	1,65 mm		
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten		
Schneidstoff	НМ		
Hauptanwendung	Р		
Nebenanwendung	K		
Schnittbedingung	kontinuierlich		
Sorte	HB7010		
Nuten nach Norm	DIN 471		

# Datenblatt

Nuten nach Norm	DIN 472		
Anzahl Wechsel/Schneiden	2		
Wendeschneidplattenprofil	neutral		
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen		

## **Anwenderdaten**

	Eignung	<b>V</b> <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	230 m/min	Р
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	190 m/min	Р
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	180 m/min	Р
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	150 m/min	Р
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	130 m/min	Р
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	70 m/min	S
GG(G)	geeignet	200 m/min	K
CuZn	geeignet	250 m/min	N
Uni	geeignet		
kontinuierlich	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		