

**Flächenspannfutter Form AD, BT 50 kurz, Spann-Ø D1: 6mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 302657 6      |
| GTIN          | 4062406100803 |
| Artikelklasse | 32A           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt. Wuchtgüte G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

**Sonderzubehör:**

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308802, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

**Technische Beschreibung**

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Auskraglänge A-Maß              | 63 mm                             |
| Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 6                                 |
| Spann-Ø D <sub>1</sub>          | 6 mm                              |
| Außen-Ø D                       | 25 mm                             |
| Aufnahme                        | BT 50 kurz                        |
| Norm                            | DIN 6359                          |
| Aufnahme-Norm                   | ISO 7388-2                        |
| Aufnahme-Norm                   | JIS B6339                         |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl        | G 6,3 bei 18000 min <sup>-1</sup> |

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Rundlaufgenauigkeit  | ≤ 3 µm             |
| Zerspanungsstrategie | HPC                |
| Produktart           | Flächenspannfutter |

## Zubehör

|   |           |
|---|-----------|
| Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 50   | 308765 50 |
| Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 50   | 308785 50 |
| Spannschlüssel für AnzugsbolzenDIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 50 | 308820 50 |
| Spannschlüssel für AnzugsbolzenISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 50                         | 308830 50 |
| Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 50   | 308790 50 |
| Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 50   | 308795 50 |
| Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 50   | 308760 50 |
| Ersatz-Spannschraube für Futter mit Spann-Ø D1 6 mm   | 309900 6  |