

Garant**Ab- / Einstechplatte, CU7025, Stechbreite w: 1,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273698 1,5
GTIN	4045197719331
Artikelklasse	21J

Beschreibung**Ausführung:**

Spanbrecher für kleine Durchmesser und Schnittkraftreduktion.

Technische Beschreibung

Stechbreite w	1,5 mm
Toleranz Stechbreite w	±0,03 mm
Vorschub f	0,03 - 0,12 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	Cermet
Beschichtung	unbeschichtet
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	CU7025
Eckenradius R	0,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Wendeschneidplattenprofil	neutral

Produktart

Wendeschneidplatte
zum Stechdrehen**Anwenderdaten**

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	210 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	170 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	140 m/min	P
kontinuierlich	geeignet		
trocken	geeignet		