



Digitaler Messschieber IP67, Messbereich: 300mm



Bestelldaten

Bestellnummer	412751 300
GTIN	4062406100889
Artikelklasse	42A

Beschreibung

Ausführung:

Große, kontrastreiche Digitalanzeige. Die Messflächen sind feinstgeläpft. Der Messschieber ist unempfindlich gegen Wasser und Staub. Nach 2 Stunden ohne Benutzung schaltet die Abschaltautomatik den Messschieber ab. Schlagfestes Kunststoffgehäuse.

Ausführung Werbetext:

Gut ablesbare, kontraststarke Digitalanzeige. Der Messschieber ist unempfindlich gegen Wasser, Kühlmittel, Öl und Staub. Messflächen sind feinstgeläpft.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Technische Beschreibung

Ablesung	0,01 mm
Messbereich	0 - 300 mm
Tiefenmaß vorhanden	ja
Anzahl enthaltener Batterien	1
Schnabellänge	60 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Auto-Abschaltung	ja

Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Ablesung	0,0005 Zoll
Kalibrierung	A1
Tiefenmaß	eckig 3,7×1,3
Material Gehäuse	Kunststoff
Norm	ISO 13385
IP-Schutzart	IP 67
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messabweichung E MPE	±0,04 mm
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Universal-Messschieber

Dienstleistungen

KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 300 mm	021000 300
DAkkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 300 mm	021010 300

Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Schraube für Tiefenmaßhalter	412230
Schraube für Tiefenmaßhalter	412236