

Fräs-Wendeschneidplatte \varnothing 16 mm, für Kopierfräser, stumpf konisch, Typ: ST1400



Bestelldaten

Bestellnummer	212776 ST1400
GTIN	4062406103163
Artikelklasse	21A

Beschreibung

Ausführung:

Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie im GARANT-Zerspanungshandbuch Nr. 110020.

· Radius-, Rundlauf- und Wechselgenauigkeit: ±0,015 mm.

Vorschub f_z in Stahl < 60 HRC: 0,08 mm

Sorte: HB4015

Technische Beschreibung

Тур	ST1400
Sorte	HB4015
Eckenradius	1 mm
Schneidstoff	НМ
Radius Wiper axial	16 mm
Radius Wiper radial	32 mm
Schneidenradius R ₁	1 mm

Schneidenlänge L _c	8 mm
$Vorschubf_zinStahl<1400N/mm^2$	0,1 mm
Vorschub f _z in Stahl < 60 HRC	0,08 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Beschichtung	TiN
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen