


Garant

Fräs-Wendeschneidplatte Ø 25 mm, für Kopierfräser, stumpf konisch, Typ: HART


Bestelldaten

Bestellnummer	212792 HART
GTIN	4062406103330
Artikelklasse	21A

Beschreibung
Ausführung:

Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie im GARANT-Zerspanungshandbuch Nr. 110020.

· **Radius-, Rundlauf- und Wechselgenauigkeit: $\pm 0,015$ mm.**

Vorschub f_z in Stahl < 60 HRC: 0,12 mm

Sorte: HB7705

Technische Beschreibung

Typ	HART
Sorte	HB7705
Eckenradius	4 mm
Schneidstoff	HM
Radius Wiper axial	25 mm
Radius Wiper radial	50 mm
Schneidenradius R_1	4 mm

Schneidenlänge L_c	12,5 mm
Vorschub f_z in Stahl < 1400 N/mm ²	0,18 mm
Vorschub f_z in Stahl < 60 HRC	0,12 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Beschichtung	TiN
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen