

ER-Spannmutter mit Rundlaufeinstellung, für ER: 32



Bestelldaten

Bestellnummer	309619 32
GTIN	2050002004030
Artikelklasse	33E

Beschreibung

Ausführung:

 $Gewinde \ und \ Konus \ in \ einer \ Aufspannung \ geschliffen \ für \ h\"{o}chste \ Rundlaufgenauigkeit.$

Einstellung des Rundlaufs auf Null über 6 Schrauben. Mit Nuten.

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.

Sehr gut auf Drehmaschinen geeignet, sowohl für statische als auch angetriebene Werkzeuge.

Sonderzubehör:

ER-Spannschlüssel, Nr. 309680 – 309740.

Einmaulschlüssel (für Gr. 16), Nr. 613300 Gr. 25.

Hinweis:

Futter und Spannmutter sind separat gewuchtet! Bis 6000 min-1.

Technische Beschreibung

Gewinde	M40×1,5
für ER	32 mm

Außen-Ø D	63 mm
Gesamtlänge L	23 mm
Norm	DIN 6499 D
Produktart	Spannmutter