

CoolSpeed®**Schnelllaufspindel-Gehäuse, Typ: TBL****Bestelldaten**

Bestellnummer	319991 TBL
GTIN	2050001960696
Artikelklasse	36D

Beschreibung**Ausführung:**

Mit Kühlmittel (10 – 60 bar) angetriebene Schnelllaufspindel, Drehzahlen bis 75000 U/min.

Verwendung:

Erhöhung der Vorschub- und Schnittgeschwindigkeit, Einsatz v. a. bei Werkzeugen mit kleinem Durchmesser (Schaft-Ø 3 – 6 mm). Einsatz zum Bohren, Entgraten, Gravieren, eingeschränkt zum Fräsen.

Technische Beschreibung

L ₂	48 mm
Ø D ₂	30 mm
L ₃	80 mm
Außen-Ø D	16 mm
Außen-Ø D ₁	25 mm
Schaftlänge L ₁	13,5 mm
Produktart	Schnelllaufspindel