

Garant**Synchrowerkzeugkopf für ER25, Gewindebohrer-Schaft-Ø d2: 10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	338185 10
GTIN	4062406103620
Artikelklasse	31P

Beschreibung**Ausführung:**

- Gewindebohren bzw.- formen auf Maschinen mit Synchrospindel.
- **Minimallängenausgleich: +0,5mm / -0,2 mm.**
- **Kompensation von Synchronisationsfehlern, somit bessere Gewindequalität und deutliche Standzeiterhöhung.**
- **Für Spannzangenaufnahmen und angetriebene Werkzeuge nach ISO 15488 (DIN 6499).**
- **Für Links- und Rechtsgewinde geeignet.**

Ausführung Werbetext:

- **Minimallängenausgleich: +0,5mm / -0,2 mm.**
- **Kompensation von Synchronisationsfehlern, somit bessere Gewindequalität und deutliche Standzeiterhöhung.**

Passend für:

ER-Synchroaufnahmen Nr. 338180.

Technische Beschreibung

Auskraglänge L ₁	41 mm
Schaft-Vierkant	8 mm
Ø D ₂	19 mm
Innenkühlung	ja, mit max. 50 bar
Produktart	Gewindebohr-Adapter

