

Garant GRIDLINE

**Werkbank, fahrbar, elektrisch höhenverstellbar, Kabel, links Tür, rechts 4 Schubladen, Eluplan-Platte dunkel, 20x20G, Plattenlänge: 1500/DEmm****Bestelldaten**

Bestellnummer	924517 1500/DE
GTIN	4062406101855
Artikelklasse	9GG

**Beschreibung****Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion mit Unterzug aus 4-kant-Rohr. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug, Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung und 75 kg Tragfähigkeit. Schubladengehäuse 24G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

**Stufenlos elektrisch höhenverstellbar.** Höhenverstellung durch Handtaster.

Mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, Ø 125 mm, mit **spurlosem Polyurethan-Laufbelag**, minimalem Rollwiderstand, geringen Fahrgeräuschen und Fadenschutz. Lenkrollen mit Feststeller für Rad und Drehkranz.

Anschlusskabel Länge 8 m. Mit Stecker Typ F.

**Funktion:**

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit  $\varnothing < 12$  mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

**Bestückung:**

Türhöhe (links) mm: 525

Anzahl Fachboden höhenverstellbar (links): 1

Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm: 75, 100, 150, 200

**Lackierung:**

Korpus und Schubladenkörper lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen und Tür anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkörper nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

**Technische Beschreibung**

Höhenverstellbereich	850 - 1050 mm
Material Rad	Polyurethan
Gewicht	165,9 kg
ComfortClose	nein
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Serie	Ready-to-go
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Rad-Ø Bockrolle	125 mm
Rad-Ø Lenkrolle	125 mm
Schiebegriff	nein
Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladen Nutzbreite in G	20
maximale Hubkraft	6000 N
Anzahl Tür	1
Hubgeschwindigkeit	9 mm/s
Höhenverstellung stufenlos	ja
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Prinzip der Höhenverstellung	elektrisch
Arbeitsplatte Länge	1500 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Schubladengehäuse Nutzhöhe	525 mm
Schubladen Nutztiefe	500 mm
absenkbar	ja
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Material Arbeitsplatte	Eluplan dunkel
Unterbau Breite	1300 mm
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Laufbelag spurlos	ja
Anschlussspannung	250 V

Anzahl Schubladen	4
Unterbau Tiefe	700 mm
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
IP-Schutzart	IP 20
Energieversorgung	Akkubetrieben
Energieversorgung	Netzbetrieben
Nennspannung	250 V
Steckertyp Eingang	F
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Höhenverstellung Arbeitsplatz	850-1050 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	400 kg
Ausführung Höhenverstellung	elektrisch
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Türöffnungswinkel	180 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	20x20G
Produktart	mobile Werkbank

## Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ KO12	914226 KO12
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927805 75
	927805 200

Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung  
Schubladen-Fronthöhe 200 mm

Schlossblende für GridLine Typ KO21

914227 KO21

Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung  
Schubladen-Fronthöhe 100 mm

927805 100

Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung  
Schubladen-Fronthöhe 150 mm

927805 150