

Garant GRIDLINE

Werkbank, fahrbar, elektrisch höhenverstellbar, Kabel, links Tür, rechts 4 Schubladen, Bambus-Platte, 20×20G, Plattenlänge: 1500/DEmm**Bestelldaten**

Bestellnummer	924511 1500/DE
GTIN	4062406101831
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion mit Unterzug aus 4-kant-Rohr. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug, Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung und 75 kg Tragfähigkeit. Schubladengehäuse 24G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Stufenlos elektrisch höhenverstellbar. Höhenverstellung durch Handtaster.

Mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, Ø 125 mm, mit **spurlosem Polyurethan-Laufbelag**, minimalem Rollwiderstand, geringen Fahrgeräuschen und Fadenschutz. Lenkrollen mit Feststeller für Rad und Drehkranz.

Anschlusskabel Länge 8 m. Mit Stecker Typ F.

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing < 12$ mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Bestückung:

Türhöhe (links) mm: 525

Anzahl Fachboden höhenverstellbar (links): 1

Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm: 75, 100, 150, 200

Lackierung:

Korpus und Schubladenkörper lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen und Tür anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkörper nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Technische Beschreibung

Rad-Ø Lenkrolle	125 mm
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Rad-Ø Bockrolle	125 mm
Höhenverstellung stufenlos	ja
Anzahl Schubladen	4
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Arbeitsplatte Länge	1500 mm
Material Rad	Polyurethan
Laufbelag spurlos	ja
Anschlussspannung	250 V
ComfortClose	nein
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Schubladen Nutztiefe in G	20
absenkbar	ja
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Höhenverstellbereich	850 - 1050 mm
Schubladengehäuse Nutzhöhe	525 mm
Schiebegriff	nein
Serie	Ready-to-go
Unterbau Tiefe	700 mm
Schubladen Nutzbreite in G	20
Unterbau Breite	1300 mm
Hubgeschwindigkeit	9 mm/s
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Prinzip der Höhenverstellung	elektrisch
Anzahl Tür	1
Gewicht	172,9 kg
maximale Hubkraft	6000 N

Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Material Arbeitsplatte	Bambus
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
IP-Schutzart	IP 20
Energieversorgung	Akkubetrieben
Energieversorgung	Netzbetrieben
Nennspannung	250 V
Steckertyp Eingang	F
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Höhenverstellung Arbeitsplatz	850-1050 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	400 kg
Ausführung Höhenverstellung	elektrisch
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Türöffnungswinkel	180 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	20x20G
Produktart	mobile Werkbank

Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ KO12	914226 KO12
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Fronthöhe 200 mm	927805 200

Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung
Schubladen-Fronthöhe 75 mm

927805 75

Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung
Schubladen-Fronthöhe 150 mm

927805 150

Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung
Schubladen-Fronthöhe 100 mm

927805 100