

Garant GRIDLINE

**Werkbank, elektrisch fahrbar, links Tür, rechts 4 Schubladen, Eluplan-Platte dunkel, 20×20G, Plattenlänge: 1250mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	925427 1250
GTIN	4062406102111
Artikelklasse	9GG

**Beschreibung****Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion mit Unterzug aus 4-kant-Rohr. Schubladengehäuse 24G sowie Türgehäuse 16G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug, Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung und 75 kg Tragfähigkeit.

Stromversorgung für Antriebseinheit durch eingebauten Akku.

Antriebseinheit: Maximale Geschwindigkeit **4 km/h**, Fahrtrichtung vorwärts und rückwärts, Bodenfreiheit 30 mm, Rad Gummi spurlos, mechanische Notentriegelung, hörbare Schallenergie (Antrieb) 45 dB(A).

Mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, Ø 125 mm, mit **spurlosem Polyurethan-Laufbelag**, minimalem Rollwiderstand, geringen Fahrgeräuschen und Fadenschutz. Lenkrollen mit Feststeller für Rad und Drehkranz.

**Funktion:**

IPX4: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen, jedoch kein Schutz vor Fremdkörpern oder Berührung.

**Bestückung:**

Türhöhe (links) mm: 625

Anzahl Fachboden höhenverstellbar (links): 1

Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm: 75, 100, 200, 250

**Lackierung:**

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen und Tür anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

## Technische Beschreibung

ComfortClose	nein
maximale Hubkraft	400 N
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Nennspannung	24 V
Schubladen Nutztiefe in G	20
Serie	Ready-to-go
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Schubladengehäuse Nutzhöhe	625 mm
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Laufbelag spurlos	ja
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Schubladen Nutzbreite in G	20
Rad-Ø Lenkrolle	125 mm
Arbeitsplatte Länge	1250 mm
Arbeitsplatte Stärke	25 mm
Material Arbeitsplatte	Eluplan dunkel
Unterbau Tiefe	700 mm
Gewicht	171 kg
Anzahl Schubladen	4
Schiebegriff	ja
Höhe	950 mm
Nennleistung	73 W
Unterbau Breite	1100 mm
Anzahl Tür	1

Rad-Ø Bockrolle	125 mm
absenkbar	nein
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Akkuart	Lithium-Ion
IP-Schutzart	IP X4
Energieversorgung	Akkubetrieben
Energieversorgung	Netzbetrieben
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	950 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	400 kg
Plattenstärke	25 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Türöffnungswinkel	180 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	20x20G
Produktart	mobile Werkbank

## Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Fronthöhe 100 mm	927805 100
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Fronthöhe 200 mm	927805 200

Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927805 75
Schiebegriff für GridLine Typ KO12	914226 KO12
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Fronthöhe 250 mm	927805 250