



## Fräs-Wendeschneidplatte XNEX 080608, für Eckfräser, HBM015, Typ: ST1400



### Bestelldaten

Bestellnummer	215106 ST1400
GTIN	4062406103088
Artikelklasse	22A

### Beschreibung

#### Ausführung:

6 Schneiden sorgen für hohe Wirtschaftlichkeit durch geringen Preis pro Schneide.  
Doppelseitige 2x3-Schneiden-Hartmetallwendeschneidplatte für **Eckfräsoperationen**.

#### Hinweis:

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 3\text{mm}$ .

### Technische Beschreibung

Vorschub $f_z$ pro Zahn	0,21 mm
Typ	ST1400
Eckenradius	0,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	XNEX 080608
Sorte	HBM015
Schneidstoff	HM
maximale Schnitttiefe $a_{p\text{max}}$	4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6

Beschichtung	CVD
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	250 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	220 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	200 m/min	P
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		