


Garant

Fräs-Wendeschneidplatte Ø 20 mm, für Kopierfräser, stumpf konisch, Typ: ALU


Bestelldaten

Bestellnummer	212779 ALU
GTIN	4062406103187
Artikelklasse	21A

Beschreibung
Ausführung:

Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie im GARANT-Zerspanungshandbuch Nr. 110020.

· **Radius-, Rundlauf- und Wechselgenauigkeit: $\pm 0,015$ mm.**

Vorschub f_z in Alu kurzspanend: 0,2 mm

Sorte: HU7810

Technische Beschreibung

Typ	ALU
Sorte	HU7810
Eckenradius	2 mm
Schneidstoff	HM
Radius Wiper axial	40 mm
Radius Wiper radial	80 mm
Schneidenradius R_1	2 mm

Schneidenlänge L_c	10 mm
Vorschub f_z in Alu kurzspanend	0,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen