

Garant**Werkzeughalter für Vollbohrer Form ADB, BT 50, für Schaft-Ø D1: 32mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	303129 32
GTIN	4062406105211
Artikelklasse	31A

Beschreibung**Ausführung:**

- **Alle Schäfte hartüberdreht.**
- **Lage des Gewindestiftes zur Kegelsenkung im Vollbohrer um 0,4 mm versetzt.**
- **Beim Anziehen wird der vergrößerte Anlage-Ø gegen die Anlagefläche gespannt.**
- **Die dadurch bessere Abstützung ermöglicht einen höheren Vorschub.**
- **Hohe Rundlaufgenauigkeit durch 3 µm plangeschliffene Anlagefläche.**

Verwendung:

Zur Aufnahme von allen nach DIN 6595, Teil 1 genormten Vollbohrern.

Passend für:

Alle Vollbohrer mit Zylinderschaft nach DIN 6595, Teil 1.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308802. Ersatzschrauben Nr. 309907; 309908.

Technische Beschreibung

Außen-Ø D	52 mm
für Schaft-Ø D ₁	32 mm
Auskraglänge A-Maß	90 mm
Aufnahme	BT 50
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2

Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Vollbohrer-Aufnahme

Zubehör

Spannschlüssel für Anzugsbolzen DIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 50	308820 50
Spannschlüssel für Anzugsbolzen ISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 50	308830 50
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308760 50
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308765 50
Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308790 50
Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308795 50
Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308785 50