

Garant**Werkzeughalter für Vollbohrer, HSK-A 100, für Schaft-Ø D1: 32mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 307007 32 |
| GTIN | 4062406105297 |
| Artikelklasse | 31A |

Beschreibung**Ausführung:**

Lage des Gewindestiftes zur Kegelsenkung im Vollbohrer ist um 0,4 mm versetzt. **Beim Anziehen wird der Bund des Vollbohrer-Schaftes gegen die Anlagefläche gespannt. Zusätzlich ist der Anlage-Ø gegenüber herkömmlichen Werkzeugaufnahmen vergrößert.**

Verwendung:

Zur Aufnahme von allen nach DIN 6595, Teil 1 genormten Vollbohrern.

Passend für:

Alle Vollbohrer mit Zylinderschaft nach DIN 6595, Teil 1.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Ersatzschrauben Nr. 309907 und 309908.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Außen-Ø D | 52 mm |
| für Schaft-Ø D ₁ | 32 mm |
| Auskraglänge A-Maß | 100 mm |
| Aufnahme | HSK-A 100 |
| Aufnahme-Norm | ISO 12164-1 |
| Aufnahme-Norm | DIN 69893 |
| Form | A |

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min ⁻¹ |
| Zerspanungsstrategie | HPC |
| Produktart | Vollbohrer-Aufnahme |

Zubehör

| | |
|--------------------------------|------------|
| HSK-Kühlmittelrohr für HSK 100 | 309880 100 |
|--------------------------------|------------|