

Garant
VHM-Bohr-Reibahle zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC: 6,36 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	122795 6,36
GTIN	4062406102753
Artikelklasse	11P

Beschreibung
Ausführung:

Bohren und Reiben in einem Arbeitsgang. Höchste Rundlaufgenauigkeit. Mit **4 Reibschneiden** für optimale Maßhaltigkeit und Oberflächengüte wie beim Reiben.

Hinweis:

Spannutenlänge $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Innenkühlung: ja, mit 25 bar

Toleranz Bohrungs-Ø: $\pm 0,003$

Norm: Werksnorm

Anzahl Schneiden Z: 2

Toleranz Bohrungs-Ø: $\pm 0,003$

empfohlene maximale Bohrtiefe L_2 : 43,5 mm

Gesamtlänge L: 91 mm

Schaft-Ø D_s : 8 mm

Vorschub f in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,19 mm/U

Technische Beschreibung

Norm	Werksnorm
Schaft-Ø D_s	8 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Vorschub f in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,19 mm/U
Gesamtlänge L	91 mm
Nenn-Ø D_c	6,36 mm
empfohlene maximale Bohrtiefe L_2	43,5 mm

Schafttoleranz	h6
Spannutenlänge L_c	53 mm
Toleranz Bohrungs- \emptyset	$\pm 0,003$
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Bohrtiefe bis	5xD
Spitzenwinkel	140 Grad
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung	ja, mit 25 bar
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	geeignet	80 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	80 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	65 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	60 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	55 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	35 m/min	P
GG(G)	geeignet	60 m/min	K
nass maximal	geeignet		
nass minimal	geeignet		
Luft	geeignet		

Dienstleistungen

Schaftschleifen Typ HE	129100 HE
Schaftschleifen Typ HB	129100 HB

