

**Garant****Werkzeughalter für Vollbohrer, HSK-A 100, für Schaft-Ø D1: 40mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	307007 40
GTIN	4062406105303
Artikelklasse	31A

**Beschreibung****Ausführung:**

Lage des Gewindestiftes zur Kegelsenkung im Vollbohrer ist um 0,4 mm versetzt. **Beim Anziehen wird der Bund des Vollbohrer-Schaftes gegen die Anlagefläche gespannt. Zusätzlich ist der Anlage-Ø gegenüber herkömmlichen Werkzeugaufnahmen vergrößert.**

**Verwendung:**

**Zur Aufnahme von allen nach DIN 6595, Teil 1 genormten Vollbohrern.**

**Passend für:**

Alle Vollbohrer mit Zylinderschaft nach DIN 6595, Teil 1.

**Sonderzubehör:**

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Ersatzschrauben Nr. 309907 und 309908.

**Technische Beschreibung**

für Schaft-Ø D <sub>1</sub>	40 mm
Außen-Ø D	60 mm
Auskraglänge A-Maß	110 mm
Aufnahme	HSK-A 100
Aufnahme-Norm	ISO 12164-1
Aufnahme-Norm	DIN 69893
Form	A

Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup>
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Vollbohrer-Aufnahme

---

## Zubehör

HSK-Kühlmittelrohr für HSK 100	309880 100
--------------------------------	------------