

Garant**Synchroaufnahme, für ER-Spannzangen: 32****Bestelldaten**

Bestellnummer	338180 32
GTIN	4062406103729
Artikelklasse	31P

Beschreibung**Ausführung:**

- Gewindebohren bzw.- formen auf Maschinen mit Synchrospindel.
- **Minimallängenausgleich: +0,5mm / -0,2 mm.**
- **Kompensation von Synchronisationsfehlern, somit bessere Gewindegüte und deutliche Standzeiterhöhung.**
- **Für Spannzangenaufnahmen und angetriebene Werkzeuge nach ISO 15488 (DIN 6499).**
- **Für Links- und Rechtsgewinde geeignet.**

Ausführung Werbetext:

- Gewindebohren bzw.- formen auf Maschinen mit Synchrospindel.
- **Minimallängenausgleich: +0,5mm / -0,2 mm.**
- **Kompensation von Synchronisationsfehlern, somit bessere Gewindegüte und deutliche Standzeiterhöhung.**
- **Für Spannzangenaufnahmen und angetriebene Werkzeuge nach ISO 15488 (DIN 6499).**
- **Für Links- und Rechtsgewinde geeignet.**

Passend für:

ER-Spannzangenfutter.

Technische Beschreibung

Innenkühlung	ja, mit max. 50 bar
Produktart	Spannzangen-Halter

