

Garant GRIDLINE

Vario Werkbank mit Gehäuse 24G, elektrisch höhenverstellbar, Bambus-Platte, 20×20G, Plattenlänge: 1000/DEmm**Bestelldaten**

| | |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | 923291 1000/DE |
| GTIN | 4062406103224 |
| Artikelklasse | 9GG |

Beschreibung**Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Fußteile 50 mm breit mit Querverstrebung. Mit 1 Paar Knotenbleche zur Versteifung. Stufenlos elektrisch höhenverstellbar. Höhenverstellung durch Handtaster. Anschlusskabel mit deutschem Schuko-Stecker. Anschlussleistung 250 V / 50 Hz mit maximal 340 W. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Schubladengehäuse 24G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing < 12$ mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 150

Lieferumfang:

2 × elektrisch höhenverstellbare Fußteile, 1 × Paar Knotenbleche, Schubladengehäuse, Arbeitsplatte.

Sonderzubehör:

Ergänzendes Zubehör Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

Lackierung:

Korpus, Fußteile und Schubladenkörper lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkörper nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt unmontiert. Position Handtaster kann frei gewählt werden. Bei Reihenaufstellung zwingend Scherblech Nr. 927220 erforderlich.

Technische Beschreibung

| | |
|--|---------------|
| Schubladengehäuse Tiefe | 650 mm |
| Schubladen Nutzfläche in G | 20×20 |
| maximale Tragfähigkeit | 400 kg |
| ComfortClose | nein |
| Schubladen Nutzbreite in G | 20 |
| Anzahl Schubladen | 2 |
| Anschlussspannung | 250 V |
| Serie | vario |
| Schubladen Nutztiefe in G | 20 |
| Schubladen Nutztiefe | 500 mm |
| Schubladengehäuse Breite | 600 mm |
| Schließsystem elektronisch – umrüstbar | ja |
| Arbeitsplatte Länge | 1000 mm |
| Arbeitsplatte Tiefe | 750 mm |
| Schubladen Nutzbreite | 500 mm |
| Höhenverstellbereich | 850 - 1050 mm |
| Hubgeschwindigkeit | 9 mm/s |
| Schubladengehäuse Höhe | 300 mm |
| Schubladengehäuse Nutzhöhe | 225 mm |
| Gewicht | 74 kg |
| Arbeitsplatte Stärke | 50 mm |
| IP-Schutzart | IP 20 |
| Energieversorgung | Akkubetrieben |

| | |
|--|--|
| Energieversorgung | Netzbetrieben |
| Nennspannung | 250 V |
| Steckertyp Eingang | F |
| Konstruktionsausführung | Stahlrohrkonstruktion |
| Materialstärke | 1 mm |
| Höhenverstellung Arbeitsplatz | 850-1050 mm |
| Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 75 kg |
| Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) | 400 kg |
| Ausführung Höhenverstellung | elektrisch |
| Plattenstärke | 50 mm |
| Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckesatz |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnameattribut | 20x20G |
| Produktart | Werkbank |

Zubehör

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Schlossblende für GridLine Typ KO21 | 914227 KO21 |
| Schublade Schubladen-Fronthöhe 150 mm | 927800 150 |
| Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm | 927800 75 |