

**HOLEX****Kompaktscheibe D × T × H (mm), 125×3×22, Körnungsvergleich: 280****Bestelldaten**

Bestellnummer	566986 280
GTIN	4045197719027
Artikelklasse	52M

**Beschreibung****Ausführung:**

Kompaktscheiben aus verpresstem Faservlies für kühlen Schliff ohne Anlauffarben.

**Verwendung:**

Zum **Abtragen, Reinigen und Finishen** von Kehlnähten, Schweißpunkten, schwer zugänglichen Stellen mit Winkelschleifern (Ø 125 mm) oder Kehlnahtschleifmaschinen (Ø 150 mm).

**Hinweis:**

Vlies-Kompaktscheiben für den Flächenschliff finden Sie unter Nr. 566991. Entgrat- und Finishingscheiben für den Einsatz auf Schleifböcken finden Sie unter Nr. 568725, Nr. 568731 und Nr. 568741.

**Technische Beschreibung**

Ausführung	3S fine
Härtegrad	weich
Feinheitsgrad	fein
Körnungsvergleich	280
Scheiben-Ø D	125 mm

Bohrungs-Ø H	22 mm
Scheibenbreite T	3 mm
Schleifmittelkurzzeichen	SiC
Schleifmittel	Siliciumcarbid (SiC)
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnamensattribut	125×3×22
maximale Umfangsgeschwindigkeit	60 m/s
maximale Drehzahl	10000 min <sup>-1</sup>
Produktart	Kompaktscheibe

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		