

Garant GRIDLINE

Vario Werkbank mit Gehäuse 24G, elektrisch höhenverstellbar, Buche-Multiplex-Platte, 20×20G, Plattenlänge: 1000/DEmm**Bestelldaten**

Bestellnummer	923294 1000/DE
GTIN	4062406103255
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Fußteile 50 mm breit mit Querverstrebung. Mit 1 Paar Knotenbleche zur Versteifung. Stufenlos elektrisch höhenverstellbar. Höhenverstellung durch Handtaster. Anschlusskabel mit deutschem Schuko-Stecker. Anschlussleistung 250 V / 50 Hz mit maximal 340 W. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Schubladengehäuse 24G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing < 12$ mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 150

Lieferumfang:

2 × elektrisch höhenverstellbare Fußteile, 1 × Paar Knotenbleche, Schubladengehäuse, Arbeitsplatte.

Sonderzubehör:

Ergänzendes Zubehör Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

Lackierung:

Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt unmontiert. Position Handtaster kann frei gewählt werden. Bei Reihenaufstellung zwingend Scherblech Nr. 927220 erforderlich.

Technische Beschreibung

ComfortClose	nein
Höhenverstellbereich	850 - 1050 mm
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Schubladengehäuse Höhe	300 mm
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Anzahl Schubladen	2
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Schubladengehäuse Breite	600 mm
Arbeitsplatte Länge	1000 mm
Serie	vario
Schubladengehäuse Nutzhöhe	225 mm
Schubladengehäuse Tiefe	650 mm
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Gewicht	74 kg
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schubladen Nutzbreite in G	20
maximale Tragfähigkeit	400 kg
Hubgeschwindigkeit	9 mm/s
Anschlussspannung	250 V
IP-Schutzart	IP 20
Energieversorgung	Akkubetrieben

Energieversorgung	Netzbetrieben
Steckertyp Eingang	F
Nennspannung	250 V
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Höhenverstellung Arbeitsplatz	850-1050 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	400 kg
Ausführung Höhenverstellung	elektrisch
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	20x20G
Produktart	Werkbank

Zubehör

Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927800 75
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Schublade Schubladen-Fronthöhe 150 mm	927800 150