

KÄRCHER**Hochdruckreiniger unbeheizt, Herstellerbezeichnung: HD511P****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 078571 HD511P |
| GTIN | 4054278144863 |
| Artikelklasse | 07C |

Beschreibung**Ausführung:**

Mobile Hochdruckreiniger mit Wechselstrommotor. Gerät mit **Druckschaltersteuerung**, Anti-Verdreh-System, unter Druck drehbar gelagertem Hochdruckschlauch und drehbarem INOX-Strahlrohr. Robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Messing-Zylinderkopf. Wasserzulauf aus Messing. Maximale Zulauftemperatur 60 °C.

Die **EASY!Force** -Hochdruckpistole nutzt die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls und reduziert damit die Haltekraft für den Anwender. Sorgt für völlig neuen und ermüdungsfreien Arbeitskomfort. Verbessertes Vollkeramikventil. Integriertes EASY!Lock-Verbindungssystem. Ermöglicht schnelle und einfache Einrichtung des Zubehörs (z.B. Düsen, Stahlrohre) mit einheitlichen Anschlüssen.

Lieferumfang:

Inklusive 10 m Hochdruckschlauch, INOX-Strahlrohr 850 mm mit Einfachdüse.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------|---------------|
| Gewicht | 20,5 kg |
| Leistungsaufnahme | 2200 W |
| Herstellerbezeichnung | HD 5/11 P *EU |

| | |
|-------------------|-------------------|
| Arbeitsdruck | 110 bar |
| Fördermenge | 490 l/h |
| Netzabsicherung | 10 A |
| Energieversorgung | Netzbetrieben |
| Produktart | Hochdruckreiniger |