

**Garant****Fräs-Wendeschneidplatte SEET 1305 AGFR, für Softcut® 45 Hochleistungs-Planfräser, HU7810, Typ: ALU****Bestelldaten**

Bestellnummer	213564 ALU
GTIN	4062406104498
Artikelklasse	21A

**Beschreibung****Ausführung:**

Verstärkte Plattendicke für höchste Zerspanungsanforderungen. Verschleißschutz durch modernste Beschichtung.

**Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{pmax} = 4\text{mm}$ .

Vorschub  $f_z$  pro Zahn: 0,2 mm

**Technische Beschreibung**

Typ	ALU
Vorschub $f_z$ pro Zahn	0,2 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SEET 1305 AGSR
Sorte	HU7810
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4

Produktart

Wendeschneidplatte zum Fräsen

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu Kunststoffe	geeignet	700 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	700 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	650 m/min	N
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		